


Barrette de fixation NECC-L8G5-C1

Code article: 8106756

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Sortie de câble	droit
Poids du produit	3.8 g
Taille de fût	1
Raccord électrique 1, conception	carrée
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique	Schéma de câblage L8
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	5
Raccord électrique 1, type de fixation	Enfiché
Raccord électrique 2, technologie de raccordement	Borne à ressort
Plage de tension de service CC	0 V...300 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	8 A
Résistance à la tension de choc	1.6 kV
Blindage	non
Section nominale du fil	AWG28 - 16
Degré de protection	IP20
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-40 °C...115 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau du boîtier	PA
Couleur du boîtier	noir