

# Kit axial EAMM-A-P4-28B-40RA

Code article: 8107708

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Position de montage	Indifférente
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple transmissible	0.7 Nm
Poids du produit	50 g
Code d'interface, actionneur	P4-28B
Code d'interface moteur In	40RA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS