

Clip de sécurité NPAP-QE-S-Q4-P10

Code article: 8113228

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Taille de fût | 10 |
| Position de montage | Indifférente |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Classe de salle blanche | Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1 |
| Température ambiante | -5 °C...60 °C |
| Poids du produit | 0.06 g |
| Raccord pneumatique | Pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |