

Douille de serrage EAMH-60-14-C18.1

Code article: 8125353

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	60
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	1.03 kgmm ²
Poids du produit	21 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS