

Kit parallèle EAMM-U-87-T46-60RA-114

Code article: 8126172

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	87
Entraxe	114 mm
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Vitesse de rotation max.	3000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 °C...50 °C
Moment d'inertie de masse	41.2 kgmm ²
Couple moteur à vide	0.22 Nm
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	905 g
Code d'interface, actionneur	T46
Code d'interface moteur In	60RA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS