

Support CAFM-D4-W

Code article: 8127358

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	216 mm
Hauteur	97 mm
Longueur	345 mm
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Température ambiante	0 °C...40 °C
Poids du produit	749 g
Mode de fixation	vissé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'équerre de fixation	Acier thermolaqué