


accouplement EAMC-56-58-20-22

N° de pièce: 8134825

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	20 mm
Diamètre de support 2	22 mm
Taille	56
Longueur nominale	58 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	5.500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	129 kgmm ²
Couple transmissible	60 Nm
Poids du produit	281 g
Note sur la matière	Conforme RoHS