


accouplement EAMC-67-80-25-32-U

N° de pièce: 8134828

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	25 mm
Diamètre de support 2	32 mm
Taille	67
Longueur nominale	80 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	4.500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	326 kgmm ²
Couple transmissible	150 Nm
Poids du produit	513 g
Note sur la matière	Conforme RoHS