

Réducteur EMGA-40-P-G8-SST-42

Code article: 8141762

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de flasque du réducteur	40 mm
Taille de flasque moteur	42 mm
Jeu en torsion	0.25 deg
Type de réducteur	Engrenage planétaire
Rapport de transmission	8:1
Vitesse d'entraînement max.	18000 1/min
Température de service réducteur	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	6 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0.015 kgcm ²
Couple de sortie maximal	10 Nm
Rendement max.	96 %
Rigidité à la torsion	0.8 Nm/arcmin
Poids du produit	400 g
Interface de sortie du réducteur	40G
Interface réducteur actionneur	42 A
Note sur le matériau	Conforme à RoHS