

Kit de raccordement DADG-AK-G8-10-40

Code article: 8152369

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|--|
| Taille | 10 |
| Course | 40 mm |
| Pression de service | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Couple de serrage max. | 1.5 Nm |
| Tolérance du couple de serrage | ±10 % |
| Couple de serrage max. du raccord pneumatique 1 | 0.7 Nm |
| Poids du produit | 12.1 g |
| Raccord pneumatique | M5 |
| Matériau adaptateur | Résine époxy |
| Matériau joints d'étanchéité | NBR |
| Matériau de vis | Acier, avec revêtement |