

Anneau d'étanchéité OL-1

Code article: 8153156

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Selon la norme | ISO 16030 |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -40 °C...100 °C |
| Actionnement manuel sur RT | oui |
| Couple de serrage nominal | 23 Nm |
| Tolérance du couple de serrage nominal | ± 20 % |
| Poids du produit | 1.09 g |
| Raccord pneumatique | G1 |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |
| Matériau des butées | Aluminium |
| Matériau joints d'étanchéité | HNBR |