

# tuyau plastique PUN-H-F-14X2-NT

N° de pièce: 8153415

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	14 mm
Rayon de courbure important pour le débit	78 mm
Diamètre intérieur	9,8 mm
Rayon de courbure min.	38 mm
Instructions d'utilisation	Tuyau sans impression TPE-U Ether basiert
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 0,6 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 6 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 87 psi
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Remarque concernant la pression de service	Eau : pression de service dépendant de la température, voir diagramme, max. 0,3 MPa à 0 - 60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Oxygène Eau (liquide, sans glace)
Test de résistance au feu du matériau	UL94 HB
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé.
Innocuité alimentaire	Voir la déclaration de conformité
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,0911 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 14 mm
Couleur	nature
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)