

bobine

VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

N° de pièce: 8156763

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	H
Caractéristiques de bobine	60 V AC : 40/65 Hz, puissance 1,8 VA 60 V CC : 1,8 W
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Certificat entité exposante	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Température ambiante antidéflagrante	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP65
Poids du produit	330 g
Connexion électrique	Bornier, entrée de câbles M20x1.5
Note sur la matière	Conforme RoHS