

Kit de raccordement DADG-AK-G8-20-150

Code article: 8159797

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	20
Course	150 mm
Pression de service	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Couple de serrage max.	3 Nm
Tolérance du couple de serrage	±10 %
Couple de serrage max. du raccord pneumatique 1	3 Nm
Poids du produit	58.6 g
Raccord pneumatique	G1/8
Matériau adaptateur	Résine époxy
Matériau joints d'étanchéité	FPM
Matériau de vis	Acier, avec revêtement