

# Amortisseur DYEF-G8-M10-Y1F

Code article: 8160238

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M10
Course	3.7 mm
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des 2 côtés avec butée fixe métallique
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0.8 m/s
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	3.7 mm
Couple de serrage max.	3 Nm
Energie max. absorbée par course	0.06 J
Poids du produit	37.6 g
Mode de fixation	avec douille filetée
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier fortement allié