

Embase VMPA-FB-AP-1-EMM-P5-SL

Code article: 8161060

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	42 mm
Longueur	107.3 mm
Dimension modulaire	41 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	4
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pression de pilotage MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pression de pilotage	3 bar...8 bar
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Température ambiante	-5 °C...50 °C
Poids du produit	175 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	Aluminium moulé sous pression