


Amortisseur DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10

Code article: 8161534

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	25
Course	24 mm
Amortissement	Auto-ajusté
Position de montage	Indifférente
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	1 m/s
Temps de rappel pour température ambiante	0.3 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Longueur d'amortissement	24 mm
Force d'impact max.	4000 N
Energie max. absorbée par course	180 J
Energie max. absorbée par heure	150000 J
Energie résiduelle max.	0.8 J
Force de rappel	120 N
Force d'insertion min.	430 N
Poids du produit	635 g
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
Matériau tige de piston	acier fortement allié
Matériau de l'écrou	Acier, galvanisé