

Tuyau plastique PU-3/16-BL

N° de pièce: 8818

FESTO

pour raccords CN et CK, particulièrement souple et résistant au pliage, polyuréthane (non agréé pour l'alimentaire).

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

La pression max. est admissible à la température max.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|------------------|
| Diamètre extérieur | 4,65 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 20 mm |
| Diamètre intérieur | 2,9 mm |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar |
| Température ambiante | -30 ... 60 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,014 kg/m |
| Couleur | bleu |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |