

# Tuyau avec âme métallique PM-6

Code article: 9087

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Ø extérieur	8 mm
Rayon de courbure important pour le débit	25 mm
Ø intérieur	5.2 mm
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar...30 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-29 °C...65 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.032 kg/m
Couleur	Noir
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	Alliage d'aluminium corroyé PE