

Chape à rotule SGS-M16

Code article: 9258

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M16
Selon la norme	ISO 12240-4
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	265 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de bague extérieure	Laiton
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
Matériau bague intérieure	Acier
Matériau de l'écrou	Acier, galvanisé