



# Soupape de séquence VD-3-PK-3

N° de pièce: 9270

FESTO

avec embase 2n pour tuyau DN 3



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Débit nominal normal	100 l/min
Pression de service MPa	0,18 ... 0,8 MPa
Pression de service	1,8 ... 8 bar
Diamètre nominal	2,5 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	220 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	PK-3
Raccord pneumatique 3	PK-3
Note sur la matière	Conforme RoHS