

# adaptateur AD-1/8NPT-G1/8-I

N° de pièce: 9624

FESTO

un côté taraudé, un côté fileté.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	5,95 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max. raccord pneumatique 1	7 Nm
Couple de serrage max. raccord pneumatique 2	6 Nm
Poids du produit	9,5 g
Raccord pneumatique 1	Filetage 1/8 NPT
Raccord pneumatique 2	Taraudage G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	PVC
Matériau corps	Acier zingué