


Générateur d'impulsions brèves VLK-3-PK-3

Code article: 9639

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	2.5 mm
Pression de service	2.5 bar...8 bar
Débit nominal normal	90 l/min
Protection contre l'explosion	Tenir compte des consignes de la certification Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	170 g
Mode de fixation	sur cadre de montage
Matériau joints d'étanchéité	TPE-U (PU)
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression