

# Distributeur à poignée HSO-4/3-1/2-B



N° de pièce: 9785

FESTO

distributeur 4/3 à manette, centre ouvert.

Fin de série. Livrable jusqu'en 2006

Ce type peut être utilisé pour le vide. Raccordement du vide en 3 (R).



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Débit nominal normal	3.500 l/min
Raccord pneumatique 2	G1 1/2
Raccord pneumatique 4	G1 1/2
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Conception	Tiroir rotatif
Diamètre nominal	12 mm
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Effort d'actionnement	26 N
Poids du produit	1,35 kg
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1 1/2
Raccord pneumatique 3	G1 1/2
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression