


indicateur de pression OH-10

N° de pièce: 9791

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service MPa	0,14 ... 0,8 MPa
Pression de service	1,4 ... 8 bar 20,3 ... 116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Poids du produit	4 g
Raccord pneumatique	Raccord cannelé PK-3
Note sur la matière	Conforme RoHS