

Usisni umetak OASI-40

Broj artikla: 1048881

FESTO

mora se kod onečišćenja zamijeniti.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------|--|
| Pogonski tlak | 0 ... 0,95 bar |
| Pogonski medij | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura okoline | 5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 2,9 g |
| Vrsta pričvršćenja | utični |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material suction cup insert | PE |
| Prikladnost za impuls odbacivanja | ≤ 5 bar |
| Položaj ugradnje | Udubljenje iznutra |