

# Precizni prigušno-povratni ventil GRP-70-PK-3

Broj artikla: 10802

FESTO

služi za precizno namještanje protočne količine, s povratnom funkcijom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost   |
|--|--|
| Funkcija ventila   | Prigušno-nepovratna funkcija                                       |
| Pneumatski priključak 1  | PK-3   |
| Pneumatski priključak 2  | PK-3   |
| Način aktiviranja  | ručno  |
| Element namještanja  | Okretni gumb sa skalom   |
| Vrsta pričvršćenja   | Ugradnja prednje ploče   |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja  | 40,7 l/min   |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru   | 88 l/min   |
| Pogonski tlak  | 0 ... 8 bar  |
| Temperatura okoline  | -10 ... 50 °C  |
| Material housing   | PA ojačan  |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno  |
| Pogonski tlak od 2 prema 1   | 0 ... 8 bar  |
| Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi) | 19 l/min   |
| Standard nominal flow rate in non-return direction from 0.1->0 MPa (1->0 bar, 14.5->0 psi)   | 20 ... 60 l/min  |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)                | 60 l/min   |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)               | 127 l/min  |
| Pogonski medij   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [5:4:3]<br>Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja  | Nauljeni pogon nije moguć  |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III   |
| Temperatura medija   | -10 ... 50 °C  |
| Težina proizvoda   | 48 g   |
| Materijal - napomena   | RoHS sukladno  |
| Material seals   | NBR<br>PVC   |
| Material bracket   | Aluminijska legura za gnječenje                                    |
| Material PK connections  | Aluminijska legura za gnječenje<br>Mjed                            |
| Material screws  | Čelik  |