


# Pojedinačna priključna ploča NAU-3/8-2B-ISO

Broj artikla: 11416

FESTO

sa slikom rupa prema DIN ISO 5599/1, vanjskim mjerama prema VDMA 24345, priključci dolje.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	ISO 5599-1
Dozvola	UL - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	450 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	G1/8
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Pneumatski priključak 3	G3/8
Pneumatski priključak 4	G3/8
Pneumatski priključak 5	G3/8
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev