

# Magnetni ventil

## JMUH-5/2-D-1C-VI



Broj artikla: 119665

FESTO

za ventilski blok

Ovaj tip prikladan je za vakuum.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Širina	42 mm
Pogonski tlak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	9,5 mm
Princip brtvljenja	mekano
Ručno pomoćno aktiviranje	s dodirrom
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm, zauljen ili nezauljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča
Pneumatski priključak 4	Priključna ploča veličine 2 prema ISO 5599-2
Pneumatski priključak 5	Priključna ploča