

Plastična savitljiva cijev PU-9-SW

Broj artikla: 12134

FESTO

za CN- i CK-priključke, posebno savitljiva i sigurna od stvaranja koljena, poliuretan (nije dozvoljen u proizvodnji hrane).

Maksimalan tlak dozvoljen je kod maksimalne temperature .



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	11,6 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	76 mm
Unutarnji promjer	9 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,056 kg/m
Pneumatski priključak	za utičnu nazivicu, unutarnji promjer 9 mm s maticom
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	A 91 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-U(PU)