


Prigušivač zvuka AMTE-M-LH-M3

Broj artikla: 1231120

FESTO

Pogodno za smanjenje buke kod odzračnih izlaza pneumatskih sustava.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	20
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Protok prema atmosferi	95 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Razina zvučnog tlaka	55 dB(A)
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	0,4 g
Pneumatski priključak	M3
Material of silencer insert	Bronca
Material of threaded plug	Mjed
Materijal - napomena	RoHS sukladno