


Spojka EAMC-65-90-24-25

Broj artikla: 123852

FESTO

za elektromehanički pogon sa servomotorom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	24 mm
Promjer 2 prihvata	25 mm
Veličina	65
Nazivna duljina	90 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.500 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	417 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	92 Nm
Težina proizvoda	535 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno