

# Priključna letva VABM-C8-12E-G14-16-PT-L

Broj artikla: 1247981

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrijednost  |
|--|---|
| Mjera rastera                                | 12 mm   |
| Maks. broj ventilskih mjesta                 | 16  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 0 - bez otpornosti na koroziju                        |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila  | 0,6 Nm  |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža         | 5 Nm  |
| Težina proizvoda                             | 1.145 g   |
| Pneumatski priključak 1                      | G1/4  |
| Pneumatski priključak 3                      | G1/4  |
| Pneumatski priključak 5                      | G1/4  |
| Materijal - napomena                         | RoHS sukladno   |
| Material manifold                            | Aluminijska legura za gnječenje                       |