



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno   |
| Oblik   | Blanking plug   |
| Veličina pakiranja                              | 50  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa  |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,4 MPa  |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 14 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 203 psi   |
| Maritime classification                         | see certificate   |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Voda prema izjavi dobavljača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon  |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 80 °C   |
| Težina proizvoda                                | 1 g   |
| Pneumatski priključak 1                         | Push-in sleeve diameter 8 mm  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno   |
| Material housing                                | PBT   |