

Y - utični spoj QSY-8-6-50

Broj artikla: 130813

FESTO

s redukcijom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	3,2 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Y-shape
Veličina pakiranja	50
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda prema izjavi dobavljača na stranicama www.festo.com
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	13 g
Broj odlaza	2
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Boja, prsten za otpuštanje	plavo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući