

Plastična savitljiva cijev PUN-CM-8-SW

Broj artikla: 130816

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, poliuretan (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno). Antistatično.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	8 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	37 mm
Unutarnji promjer	5,5 mm
Min. radijus savijanja	20 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Površinski otpor	0,01 ... 10 MOhm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,03527 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 8 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-U(PU)