

# T utični spoj QST-6-4-100

Broj artikla: 130820

FESTO

s redukcijom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                        | Vrijednost                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina                                        | Standard                                                                                                                                       |
| Nazivni promjer                                 | 2,3 mm                                                                                                                                         |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno                                                                                                                                    |
| Oblik                                           | T oblik                                                                                                                                        |
| Veličina pakiranja                              | 100                                                                                                                                            |
| Konstruktivna struktura                         | Protutaktni princip                                                                                                                            |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa                                                                                                                             |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar                                                                                                                                |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi                                                                                                                             |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,4 MPa                                                                                                                             |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 14 bar                                                                                                                               |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 203 psi                                                                                                                            |
| Maritime classification                         | see certificate                                                                                                                                |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda prema izjavi dobavljača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja             | Moguć nauljeni pogon                                                                                                                           |
| Klasa korozione otpornosti KBK                  | 1 - niska otpornost na koroziju                                                                                                                |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                              |
| Temperatura okoline                             | -10 ... 80 °C                                                                                                                                  |
| Težina proizvoda                                | 11 g                                                                                                                                           |
| Broj odlaza                                     | 2                                                                                                                                              |
| Broj dovoda                                     | 1                                                                                                                                              |
| Pneumatski priključak 1                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm                                                                                                       |
| Pneumatski priključak 2                         | za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm                                                                                                       |
| Boja, prsten za otpuštanje                      | plavo                                                                                                                                          |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno                                                                                                                                  |
| Material housing                                | PBT                                                                                                                                            |
| Material release ring                           | POM                                                                                                                                            |
| Material of tubing seal                         | NBR                                                                                                                                            |
| Material of tube retaining claw                 | visokolegirani čelik, nehrđajući                                                                                                               |