

# Utični priključak QS-B-1/4-6-20

Broj artikla: 130918  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Vanjski navoj s vanjskim šestobridom.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	4 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	20
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak potpunog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	12 Nm
Težina proizvoda	18 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R1/4
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Boja, prsten za otpuštanje	plavo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući