

# Utični spoj QS-B-6-20

Broj artikla: 130965  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                                      |
|--|---|
| Veličina   | Standard  |
| Nazivni promjer  | 3,7 mm  |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno                                     |
| Veličina pakiranja   | 20  |
| Konstruktivna struktura                                    | Protutaktni princip                             |
| Pogonski tlak potpunog temperaturnog područja              | -0,95 ... 10 bar                                |
| Pogonski medij   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                        | Moguć nauljeni pogon                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                             | 1   |
| Temperatura okoline  | -10 ... 60 °C                                   |
| Dozvola  | Germanischer Lloyd                              |
| Težina proizvoda   | 6,2 g   |
| Pneumatski priključak 1                                    | za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm        |
| Pneumatski priključak 2                                    | za savitljivu cijev vanjskog promjera 6 mm      |
| Boja, prsten za otpuštanje                                 | plavo   |
| Materijal - napomena                                       | RoHS sukladno                                   |
| Informacija o materijalu, kućište                          | PBT   |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje            | POM   |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi          | NBR   |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući                |