

Prihvatnica s mijehom DHEB-14-E-U-S-L

Broj artikla: 1320801

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	14
Hod mijeha	7 mm
Min. promjer za prihvatanje	15 mm
Maks. promjer prihvatanja	19,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	jednoradni zatvoreno
Funkcija prihvatnice	Adaptive
Konstruktivna struktura	Kontrakcijska membrana prisilno vođen proces gibanja
Vodilica	Osnovna vodilica
Prepoznavanje pozicije	bez
Pogonski tlak	5 ... 8 bar
Tlak povrata	< 1 bar
Maks. radna frekvencija prihvatnice	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
srednji interval zamjene za mijeh	1 Mio SP
Orijentacijska vrijednost korisnog tereta	0,15 kg
Težina proizvoda	20 g
Vrsta pričvršćenja	s vanjskim navojem s kontramaticom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material bellows	VMQ (silikon)
Material housing	Aluminij eloksirano