


Utični priključak QSM-B-M3-3-I-20

Broj artikla: 132116
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Vanjski navoj s unutarnjim šestobridom.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | Mini |
| Nazivni promjer | 1,6 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Brtveni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina pakiranja | 20 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Pogonski tlak potpunog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 0,7 Nm |
| Težina proizvoda | 2,3 g |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj M3 |
| Pneumatski priključak 2 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 3 mm |
| Boja, prsten za otpuštanje | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | Mjed poniklano |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi | NBR |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući |