


Aksijalni komplet EAMM-A-D40-57A-S1

Broj artikla: 1322183

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	6,5 Nm
Težina proizvoda	350 g
Kod sučelja, pogon	D40A D40B
Cod sučelja, Motor in	57A
Materijal - napomena	RoHS sukladno