


# Aksijalni komplet EAMM-A-D40-87A-S1

Broj artikla: 1322186

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

| Svojstvo                 | Vrijednost         |
|--------------------------|--------------------|
| Položaj ugradnje         | proizvoljno        |
| PWIS conformity          | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja       | -25 ... 60 °C      |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 %           |
| Mehanička zaštita        | IP65               |
| Temperatura okoline      | -10 ... 60 °C      |
| Prenosivi okretni moment | 12,5 Nm            |
| Težina proizvoda         | 530 g              |
| Kod sučelja, pogon       | D40A<br>D40B       |
| Cod sučelja, Motor in    | 87A                |
| Materijal - napomena     | RoHS sukladno      |