


# Čep NPQP-P-S10

Broj artikla: 132585

FESTO

Tip koji se napušta. Isporuka do 2013.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                                   | Vrijednost                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina                                                   | Standard                                                                      |
| Konstruktivna struktura                                    | Protutaktni princip                                                           |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi                         | -0,95 ... 10 bar                                                              |
| Pogonski medij                                             | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]                                |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                        | Moguć nauljeni pogon                                                          |
| Klasa korozione otpornosti KBK                             | 4                                                                             |
| Temperatura okoline                                        | -20 ... 60 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                                           | 2 g                                                                           |
| Pneumatski priključak 1                                    | Utični tuljak QS-10                                                           |
| Materijal - napomena                                       | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom<br>RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište                          | PP                                                                            |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući                                              |