

# Y - utični priključak NPQP-Y-R38-Q12-FD-P10

Broj artikla: 133089

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	6,2 mm
Oblik	Y-shape
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	28 g
Vrsta pričvršćenja	External hex A/F 22
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R3/8
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 12 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući