


Utični spoj NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10

Broj artikla: 133099

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 9 mm |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 18 g |
| Pneumatski priključak 1 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 12 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za gibljivu cijev vanjskog promjera 10 mm |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | PP |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući |