

# Prolazni utični spoj NPQP-H-Q4-E-FD

Broj artikla: 133100

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	2,3 mm
Oblik	Bulkhead
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	7,2 g
Pneumatski priključak 1	za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PP
Material nut	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući