


Otpor kočenja CACR-KL2-67-W1800

Broj artikla: 1336617

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina | 600 |
| Položaj ugradnje | slobodna konvekcija okomito |
| Pulse energy, braking resistor at 380 V | 10.800 Ws |
| Pulse energy, braking resistor at 780 V | 10.800 Ws |
| Snaga kod 35% ED i 20°C | 1.800 W |
| Nazivna snaga, otpor kočenja | 720 W |
| Rated output, braking resistor at 380 V | 720 W |
| Rated output, braking resistor at 780 V | 720 W |
| Veličina otpora | 67 Ohm |
| Dozvola | c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | 0 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 4.000 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom s priborom po izboru: |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |