


# Usisna zdjelica komplet VAS-75-1/4-SI-B

Broj artikla: 1382165

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Kompenzacije visine usisne čašice	3,5 mm
Nazivni promjer	4 mm
Promjer usisne zdjelice	75 mm
Volumen usisne zdjelice	18,3 cm <sup>3</sup>
Položaj priključka	gore
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik usisnika	okrugli plosnati
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nazivni pogonski tlak	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-40 ... 200 °C
Sila držanja na nominalnom radnom tlaku	245 N
Težina proizvoda	62 g
Vrsta pričvršćenja	preko vakuumnog priključka
Vakuumski priključak	G1/4
Boja	transparentno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material suction cup	VMQ (silikon)