


# Usisna zdjelica komplet VASB-8-M5-SI-B

Broj artikla: 1394696

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Kompenzacije visine usisne čašice       | 3,3 mm   |
| Nazivni promjer                         | 2 mm   |
| Promjer usisne zdjelice                 | 8 mm   |
| Volumen usisne zdjelice                 | 0,163 cm <sup>3</sup>                              |
| Položaj priključka                      | gore   |
| Položaj ugradnje                        | proizvoljno  |
| Oblik usisnika                          | okrugli nabrani mijeh 1,5-struki                   |
| Operating pressure MPa                  | -0,095 ... 0 MPa                                   |
| Pogonski tlak                           | -0,95 ... 0 bar                                    |
| Operating pressure                      | -13,775 ... 0 psi                                  |
| Nominal operating pressure              | -0,07 MPa  |
| Nazivni pogonski tlak                   | -0,7 bar   |
| Nominal operating pressure (psi)        | -10,15 psi   |
| Pogonski medij                          | atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Klasa korozione otpornosti KBK          | 2 - umjerena otpornost na koroziju                 |
| PWIS conformity                         | VDMA24364 zone III                                 |
| Sigurnost hrane                         | Vidi dodatne informacije                           |
| Temperatura okoline                     | -40 ... 200 °C                                     |
| Sila držanja na nominalnom radnom tlaku | 2,6 N  |
| Težina proizvoda                        | 4 g  |
| Vrsta pričvršćenja                      | preko vakuumnog priključka                         |
| Vakuumski priključak                    | M5   |
| Boja                                    | transparentno                                      |
| Tvrdoća po Shoreu                       | 60 +/- 5   |
| Material of threaded plug               | Aluminijska legura za gnječenje                    |
| Materijal - napomena                    | RoHS sukladno                                      |
| Material suction cup                    | VMQ (silikon)                                      |